

Maga S



Lunghezza massima	315 mm
Larghezza massima	190 mm
Altezza massima	215 mm
Peso macchina	2.60 Kg
Tensione di alimentazione	230 V \pm 10% 115 V
Corrente max assorbimento	5.5 A 12.5 A

Potenza 1500 W 1500 W
Frequenza 50 Hz 60 Hz
Fusibile T 10A L250V F 16A L250V

Condizioni ambientali di funzionamento:

Altitudine massima: 2000m

temperatura: +5°C +40°C

Umidità relativa massima: 80%

Esempi di lavorazione:

Con l'interruttore 2 Impostare la macchina su raffreddamento o riscaldamento

Selezionare il livello di temperatura con l'interruttore 3

Ruotare la manopola 4 per raggiungere l'intensità desiderata

Avviare la macchina agendo sull'interruttore generale 1

Dopo solo 90 secondi la macchina è già pronta per l'utilizzo

Alloggiare all'interno del convogliatore di calore la parte della montatura che necessita di essere ammorbidita

Lavorare la parte secondo necessità

Per ammorbidire una piccola superficie (ponte, asta) utilizzare il concentratore di calore



medivision
VENDITA E ASS.NZA TECNICA
ELETTROMEDICALI
VIA E. NICOLARDI, 224 - 80131 NAPOLI
TEL. 081.5922337 - FAX 081.5922335
medivision@libero.it - www.medi-vision.it